

# Netzwerk-/Serverschränke TS IT



IT-Power Seite 63 IT-Cooling Seite 81 IT-Monitoring Seite 97 Systemausbau HB 34, Seite 507

## Material:

- Stahlblech
- Aluminium
- Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Sockel: glasfaserverstärkter Kunststoff

## Oberfläche:

- Schrankgerüst: tauchgrundiert
- Innenausbau: tauchgrundiert
- Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert

## Farbe:

- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
- Innenausbau, Sockel: RAL 9005

## Belastbarkeit der 19"-Ebenen:

- 1500 N

## Lieferumfang:

- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
- Aluminium-Sichttür vorne (180°), mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheits-schließung 3524 E.
- Stahlblechrückwand
- Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
- Bodenaufnahme
- Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
- Schwenkrahmen groß, mit seitlicher Blende für die Montage von 482,6 mm (19")-Einbau-Komponenten unter Ausnutzung der vollen Schrankhöhe, 130°
- Seitenwände, einteilig, abschließbar
- Flex-Block Sockel, 100 mm, belüftet, Sockel-Eckstücke montiert, Sockelblenden (beigelegt)
- Nivellierfüße inkl. Sockeladap-terhülse (beigelegt)
- Distanzstücke zur Anhebung des Lüfterdeckblechs, zur passiven Belüftung (beigelegt)
- 50 Stk. Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt)
- 4 Stk. Kabelabfangschiene (Hammerkopf) für äußere Montageebene, passend für Schranktiefe (beigelegt)
- 10 Stk. Kabelführungsbügel (Metallausführung), 125 x 65 mm (beigelegt)
- Anschlusszubehör für Potenzi-alausgleich mit zentralem Erdungspunkt, vormontiert

## Hinweis:

- Je nach Art und Ort der Auf-stellung kann die Türöffnung in der konkreten Anwendung abweichen

## Approbationen:

- UL
- cUL

## Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## mit Sichttür, vormontiert, mit 19"-Schwenkrahmen

Höheneinheiten HE	VE		HB 34, Seite
Breite mm		800	
Höhe mm		2000	
Höhe inkl. Sockel mm		2100	
Tiefe mm		800	
Best.-Nr.	1 St.	<b>5507.170</b>	
<b>Zubehör</b>			
Lüfterbleche	1 St.	5502.020	437
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	672
C-Proflschienen, für Tiefe	4 St.	7828.080	613
C-Proflschienen, für Breite	4 St.	7828.080	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.082	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.082	669
Gleitschienen	2 St.	7063.000	
Geräteböden		ab Seite	631
Schwenkrahmen-Arretierung	5 St.	1979.200	681
Verschluss-System Ergoform-S	1 St.	2435.000	568
Verschluss-Einsätze für Griffsysteme und/oder Gehäuse		ab Seite	568