



Rohrhalter

Anbau an Flächen, horizontal oder vertikal auch zur höhenverstellbaren und/oder schwenkbaren Befestigung von Gehäusen einsetzbar.

Für Profile Ø 25 mm aus

- Stahl, nahtlos DIN 2448
- Aluminium nach DIN 1795

als Griff oder zur Begrenzung von Ablageflächen.

Bestehend aus:

- 1 Befestigungsschale mit einer Bohrung und Schraube M8 und zwei Zapfen als Verdrehschutz.
- 2 Klemmschale mit Toleranz-Ausgleich und Schraube zum Verspannen der Rohre.
- 3 Unterlegscheibe, klein, verhindert das Verspannen der Rohre, wenn z. B. das montierte Ringboard abgeklappt werden soll.
- 4 Unterlegscheibe, groß, sichert das nicht verklemmte, drehbare Rohr zwischen den zwei Schalen gegen Herausfallen.

Material:

Zink-Druckguss

Farbe:

RAL 7035



VE	Best.-Nr. SZ
2 St.	2389.100



Griffset

für Optipanel

Anbau an den Eckstücken, auch nachträglich.

Material:

Griffrohr: Aluminium, natur eloxiert
Griffhalter: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet RAL 7035
Abdeckungen: Polyamid, RAL 7024

Hinweis:

Kürzere Höhen und Breiten lassen sich durch Ablängen des Griffrohres erreichen.

Montage an Gehäusen mit Einbautiefe 100 mm nicht an gleicher Seite wie

- Tragarmanschluss
- Schnittstellen-Klappe (SZ 2482.200, siehe Seite 1059) möglich.

Zubehör:

Klemmboard, Ringboard, Sichttafel
siehe Seite 1030.

Zur horizontalen Montage

mit Frontplattenbreite	VE	Best.-Nr. CP
482,6 mm (19")	1 Satz	6385.010
nach Angabe	1 Satz	6385.019²⁾

Lieferumfang:

Griffrohr, Ø 25 mm
2 Griffhalter,
2 Abdeckungen

Zur vertikalen Montage

mit Frontplattenhöhe	VE	Best.-Nr. CP
7 HE	1 Satz	6385.020
7 HE + 2 x 3,5 HE ¹⁾	1 Satz	6385.030
nach Angabe	1 Satz	6385.029²⁾

¹⁾ Unterteilt durch 2 Trennstege für Optipanel.

²⁾ Bei Bestellung bitte zusätzlich angeben:
– Anzahl/Abmessungen der Frontplatte
– Anzahl der Trenn-/Dichtstege
– Auftragsnummer des Gehäuses.

Lieferumfang:

2 Griffrohre, Ø 25 mm,
4 Griffhalter,
4 Abdeckungen

