



Feder Mutter M5

Für

- Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm
- Optipanel ab Einbautiefe 100 mm
- VIP 6000 ab Einbautiefe 185 mm
- Compact-Panel

Die Feder sorgt für sicheren Halt gegen ungewolltes Verschieben.

Weiterer Innenausbau z. B. mit Montagewinkel PS 4597.000 (siehe Seite 1003) oder Montagewinkel CP 6205.100 (siehe Seite 1004).

Material:

Stahl, verzinkt, chromatiert

VE	Best.-Nr. CP
50 St.	6108.000



Einpressmuttern M6

für KS

Zur Befestigung von Einbauteilen an den angepressten Befestigungsnocken in der Tür und an der Gehäuserückwand.

Eindrehbare Schraubenlänge 8 mm.

VE	Best.-Nr. KS
20 St.	1482.000



Innensechsrund-Schrauben

M6 x 12 passend für:

- Aufrastmutter (TS 8800.806)
- Schiebemutter (PS 4179.000)
- Käfigmutter (TS 4164.000)
- Einsteckmutter (TS 4162.000)

M8 x 12 passend für:

- Aufrastmutter (TS 8800.808)

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.



Innensechsrund-Blechschauben

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.



Gewindeformende Schrauben

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

Schraubenart	Maße mm	VE	Best.-Nr. SZ
Innensechsrund-Schrauben	M6 x 12 M8 x 12	300 St. 300 St.	2504.500 2504.800
Innensechsrund-Blechschauben	5,5 x 13	300 St.	2486.500
Innensechsrund-Blechschauben für Edelstahl	5 x 13	300 St.	2486.300
Gewindeformende Schrauben:			
• Sechskantschrauben	M5 x 10	500 St.	2504.000
• Senkkopfschrauben	M5 x 12	500 St.	2488.000
• Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz	M5 x 12	500 St.	2489.000
• Linsenkopfschraube mit Innensechsrund	M5 x 12	500 St.	2489.500
Bohrschrauben	ST 4,8 x 16	300 St.	2487.000



Bohrschrauben

Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang.

Für Blechstärke: 0,8 – 3 mm

Länge: 16 mm

Nutzlänge: 9,5 mm

Schlüsselweite: 8 mm