

Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Geeignet für

- den Direkteinbau in Schaltschränke
- Sammelschienehalter
 - SV 9340.000/010, siehe Seite 276
 - SV 9340.004, siehe Seite 276
 - SV 9342.014, siehe Seite 276
 - SV 3052.000, siehe Seite 340
 - SV 3073.000, siehe Seite 340
- PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel, siehe Seite 694 und Anreihlasche E-Cu, siehe Seite 694.

Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

Abmessung 30 x 5 mm (Lochung Ø 11 mm)

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. SV	Seite
300	265	2 St.	9661.335	
400	365	2 St.	9661.345	
600	565	2 St.	9661.365	
800	765	2 St.	9661.385	
1000	965	2 St.	9661.305	
1200	1165	2 St.	9661.325	

Zubehör

Anreihlasche E-Cu	95	4 St.	9661.355	694
PE/PEN-Kombiwinkel	–	4 St.	9661.235	694

Abmessung 30 x 10 mm (Lochung Ø 11 mm)

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. SV	Seite
300	265	2 St.	9661.330	
400	365	2 St.	9661.340	
600	565	2 St.	9661.360	
800	765	2 St.	9661.380	
1000	965	2 St.	9661.300	
1200	1165	2 St.	9661.320	

Zubehör

Anreihlasche E-Cu	95	4 St.	9661.350	694
PE/PEN-Kombiwinkel	–	4 St.	9661.230	694

Abmessung 40 x 10 mm (Lochung Ø 14 mm)

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. SV	Seite
300	292	2 St.	9661.030	
400	392	2 St.	9661.040	
600	592	2 St.	9661.060	
800	792	2 St.	9661.080	
1000	992	2 St.	9661.000	
1200	1192	2 St.	9661.020	

Zubehör

Anreihlasche E-Cu	88	4 St.	9661.350	694
PE/PEN-Kombiwinkel für Einsatz Form 2-4	–	4 St.	9661.240	694
PE/PEN-Kombiwinkel für sonstige Anwendungen	–	4 St.	9661.200	694

Abmessung 80 x 10 mm (Lochung Ø 14 mm)

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. SV	Seite
300	292	2 St.	9661.130	
400	392	2 St.	9661.140	
600	592	2 St.	9661.160	
800	792	2 St.	9661.180	
1000	992	2 St.	9661.100	
1200	1192	2 St.	9661.120	

Zubehör

Anreihlasche E-Cu	88	4 St.	9661.150	694
PE/PEN-Kombiwinkel für Einsatz Form 2-4	–	4 St.	9661.240	694
PE/PEN-Kombiwinkel für sonstige Anwendungen	–	4 St.	9661.200	694

