

Kabelrangierraum

für TS, SE

Mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau.

Höhe: 200 mm

Material:

– Stahlblech

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Stahlblech-Blenden vorne und hinten
– Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm	
400	500	8600.455
400	600	8600.465
600	500	8600.655
600	600	8600.665
800	500	8600.855
800	600	8600.865
1200	500	8600.255
1200	600	8600.265



Zubehör:

– Seitenwände für Kabelrangierraum, siehe Seite 515

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Seitenwände

für Kabelrangierraum

Höhe: 200 mm

Material:

– Stahlblech

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
500	2 St.	8600.510
600	2 St.	8600.520



Transportrollen

für Sockel TS

Zum Einhängen am Sockeleckstück 100 oder 200 mm hoch.

Belastbarkeit:

– Max. zulässige Last je Doppel-Lenkrolle: statisch 100 kg

Lieferumfang:

– 1 Satz =
4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller

Farbe:

– RAL 7022

Bodenfreiheit mm	Best.-Nr.
100	8800.390



Zusätzlich wird benötigt:

– Sockel-Blenden, seitlich, siehe Seite 514

