

Türen/Verschlüsse

Türvarianten



Verschlusssteile

für TS, TS-IT, SE

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.

Material:

- Zink-Druckguss

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

VE	Best.-Nr.
4 St.	8800.040



Sichttür, belüftet

für TS, TS-IT, SE

Mit 180°-Scharnieren und Komfortgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 % für optimalen Luftdurchsatz.

Material:

- Tür: Stahlblech
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- 4 Gehäusescharniere
- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
600	2000	7824.201
800	2000	7824.202
800	2200	7824.222

+ Zubehör:

- 180°-Scharnier für TS Schrankreihen mit Komfortgriff, siehe Seite 574



Schloss- und Nebentür

für TS, TS-IT, SE

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 2 Türen inkl. Türrohrrahmen, Scharniere und Verschlusssteile

Für Schränke		Farbe RAL	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
800	2000	7035	8801.450

+ Zubehör:

- Verschluss-System, siehe Seite 564