




### Verschluss-Einsätze

für Einbau in Komfortgriff, Mini-Komfortgriff, Ergoform-S Standard, Klapphebelgriff

Einbau in			
	Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze		Profilhalbzylinder
	Komfortgriff <sup>6)</sup> , Mini-Komfortgriff <sup>6)</sup>	Komfortgriff <sup>7)</sup> , Mini-Komfortgriff <sup>7)</sup> , Ergoform-S Standard, Klapphebelgriff für CM	Komfortgriff, Mini-Komfortgriff, Ergoform-S Standard, Klapphebelgriff für CM
<b>Best.-Nr.</b>			
Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E <sup>1)</sup>	<b>8611.180</b>	<b>2467.000</b>	-
Druckknopf-Einsatz	<b>8611.190</b>	<b>2468.000</b>	-
Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz <sup>1)</sup>	<b>8611.200<sup>2)</sup></b>	<b>2469.000<sup>3)</sup></b>	-
nach DIN 18 252 <sup>4)</sup>	-	-	<b>9785.040</b>
	-	-	<b>9785.042<sup>5)</sup></b>

<sup>1)</sup> mit 2 Schlüsseln

<sup>2)</sup> Schließung Nr. 12321, andere Schließung nicht möglich

<sup>3)</sup> Schließung Nr. 2123, andere Schließung nicht möglich

<sup>4)</sup> mit 3 Schlüsseln je Verschluss-Einsatz

<sup>5)</sup> VE = 2 Stück, Schließung innerhalb einer VE gleichschließend, unterschiedliche VEs nicht gleichschließend

<sup>6)</sup> für Verschluss-Einsätze

<sup>7)</sup> für Profilhalbzylinder



### Klapphebelgriff

für CM




Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.

#### Abmessung:

- Länge: 242 mm (bei eingeschobener Blende)
- Breite: 50 mm
- Tiefe: 17,5 mm

#### Farbe:

- Gehäuse: ähnlich RAL 9005
- Griff: ähnlich RAL 9006

			
	für Verschluss-Einsätze	für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze	mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1 <sup>1)</sup>
	<b>Best.-Nr.</b>		
	<b>5001.060</b>	<b>5001.062</b>	<b>5001.061</b>

#### Verschluss-Einsätze, Ausführung F

7 mm Vierkant	8611.100	8611.100	-
8 mm Vierkant	8611.110	8611.110	-
7 mm Dreikant	8611.120	8611.120	-
8 mm Dreikant	8611.130	8611.130	-
Schraubendreher	8611.140	8611.140	-
Daimler-Einsatz	8611.150	8611.150	-
3 mm Doppelbart	8611.160	8611.160	-
Fiat	8611.170	8611.170	-
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	8611.220	8611.220	-

#### Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze

Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E <sup>2)</sup>	2467.000	2467.000	-
Druckknopf-Einsatz	2468.000	2468.000	-
Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz <sup>2)</sup>	2469.000 <sup>3)</sup>	2469.000 <sup>3)</sup>	-

#### Profilhalbzylinder

nach DIN 18 252 <sup>4)</sup>	9785.040	9785.040	-
	9785.042 <sup>5)</sup>	9785.042 <sup>5)</sup>	-

<sup>1)</sup> Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto, Lieferung ohne Schlüssel

<sup>2)</sup> mit 2 Schlüsseln

<sup>3)</sup> Schließung Nr. 2123, andere Schließung nicht möglich

<sup>4)</sup> mit 3 Schlüsseln je Verschluss-Einsatz

<sup>5)</sup> VE = 2 Stück, Schließung innerhalb einer VE gleichschließend, unterschiedliche VEs nicht gleichschließend

