

Türen/Verschlüsse

Scharniere



Scharniere 130°/180°

Lieferumfang:
– Inkl. Befestigungsmaterial

! Zusätzlich wird benötigt:

– ¹⁾ Verschlussteile für Rahmen 8800.040, siehe Seite 550

Schranktyp	Türvariante	Material	Farbe	VE	130°	180°
					Best.-Nr.	
TS 8, SE	Stahlblechtür	Zink-Druckguss	–	4 St.	8800.020¹⁾	–
TS 8, SE	Stahlblechtür	Zink-Druckguss	RAL 7035	4 St.	–	8800.190
			RAL 9005		–	8800.950
			Matt vernickelt		–	8701.180
TS 8, SE	Türen mit hohen dynamischen Belastungen, Türeingbauten bis 900 N	Feinguss/ Zink-Druckguss	RAL 7035	4 St.	–	8800.710
TS 8 Schrankreihen mit Komfortgriff	Stahlblechtür	Zink-Druckguss	RAL 7035	4 St.	–	7824.520
	Sichttür	Zink-Druckguss	RAL 7035			7824.525²⁾
AE	Standardtür	Zink-Druckguss	–	2 St.	–	2449.000
CM	Standardtür	Zink-Druckguss	RAL 9011/9006	3 St.	–	5001.000

²⁾ max. 140°



Scharnierstift-Entferner

Zur sicheren und einfachen Entfernung von Scharnierstiften.

Für Gehäuse	Best.-Nr.
AE/CM	2432.000



Deckelscharnier

für KL

Das Deckelscharnier wird einfach an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt.

Lieferumfang:
– Inkl. Befestigungsmaterial

Material	VE	Best.-Nr.
Zink-Druckguss	6 St.	1592.000
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	2 St.	1592.010



Deckelhalterung

für KL

Die Deckelhalterung ist ohne Bohrung leicht zu montieren und ermöglicht ein Aufklappen der Deckel auch bei einem darunter angereicherten Klemmkasten.

VE	Best.-Nr.
3 Paar	1591.000