

Schaltplantaschen aus Kunststoff

für AE

Einbaumöglichkeiten siehe Tabelle

- B = beidseitig an Türlochleiste verschraubt
- E = einseitig verschraubt, andere Seite verklebt oder komplett verklebt

Lieferumfang:

- 2 Halter mit Doppelklebeband
- Acrylglas-Scheibe
- Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Die Acrylglas-Scheibe kann auf jedes gewünschte Maß für kleinere Türen gekürzt werden

Best.-Nr.	2514.500	2514.600	2514.800
Nutzbare Breite mm	340	415	615
Nutzbare Tiefe mm	18	18	18
Höhe Acrylglas-Scheibe mm	167	167	167

Einbaumöglichkeiten

Für Best.-Nr. AE	Breite mm			
1050.500	500	B	-	-
1054.500	600	E	E	-
1055.500	800	E	E	E
1057.500	500	B	-	-
1058.500	600	E	E	-
1060.500	600	E	E	-
1073.500	760	E	E	-
1076.500	600	E	E	-
1077.500	760	E	E	-
1090.500	600	E	E	-
1100.500	1000	B	-	-
1110.500	1000	B	-	-
1114.500	1000	B ¹⁾	-	-
1130.500	1000	B	-	-
1180.500	800	E	E	E
1213.500	1000	B ¹⁾	-	-
1260.500	600	E	B	-
1280.500	800	E	E	B
1350.500	500	B	-	-
1360.500	600	E	E	-
1376.500	600	E	E	-

¹⁾ Vorbereitet für die Montage an der linken Tür, für die Montage in der rechten Tür kann die Acrylglas-Scheibe gekürzt werden



Schaltplantaschen aus Kunststoff

Zum Aufkleben auf den Türinnenflächen.

Material:

- Polystyrol mit selbstklebenden Befestigungsleisten

Farbe:

- Ähnlich RAL 7035

Für Format	Lichte Innenmaße mm			Best.-Nr.
	B	H	T	
DIN A3 quer	438	286	45	2513.000
DIN A4 hoch	228	254	17	2514.000
DIN A5 quer	228	174	17	2515.000



Schaltplantaschen mit Klarsichttasche

Mit aufgeschweißter Klarsichttasche und selbstklebender Rückseite.

Für Format	Best.-Nr.
DIN A4	2510.000
DIN A3	2512.000

