

Dachbleche

für TS

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Serierendach anderer TS Schränke.

Material:

– Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche:

– Strukturlack

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial



IP 55, geschlossen

| Für Schränke | | VE | Best.-Nr. |
|--------------|----------|-------|-----------------|
| Breite mm | Tiefe mm | | |
| 400 | 600 | 1 St. | 9671.646 |
| 600 | 600 | 1 St. | 9671.666 |
| 800 | 600 | 1 St. | 9671.686 |
| 400 | 800 | 1 St. | 9671.648 |
| 600 | 800 | 1 St. | 9671.668 |
| 800 | 800 | 1 St. | 9671.688 |

Für Kabeleinführungsflansche

| Für Schränke | | Benötigte Anzahl Flansche | VE | Best.-Nr. |
|--------------|----------|---------------------------|-------|-----------------|
| Breite mm | Tiefe mm | | | |
| 600 | 400 | 2 St. | 1 St. | 9665.943 |
| 850 | 400 | 3 St. | 1 St. | 9665.953 |
| 1100 | 400 | 4 St. | 1 St. | 9665.963 |
| 400 | 600 | 3 St. | 1 St. | 9671.546 |
| 600 | 600 | 4 St. | 1 St. | 9665.903 |
| 800 | 600 | 8 St. | 1 St. | 9671.586 |
| 850 | 600 | 6 St. | 1 St. | 9665.913 |
| 1100 | 600 | 8 St. | 1 St. | 9665.923 |
| 400 | 800 | 4 St. | 1 St. | 9671.548 |
| 600 | 800 | 8 St. | 1 St. | 9671.568 |
| 800 | 800 | 8 St. | 1 St. | 9671.588 |

IP 4X

Zur Erreichung der Schutzart IP 41 ist oberhalb des Dachbleches ein Dachblech IP 55 mit 4 St. Distanzbolzen 7967.000 zu montieren.

| Für Schränke | | VE | Best.-Nr. |
|--------------|----------|-------|-----------------|
| Breite mm | Tiefe mm | | |
| 400 | 600 | 1 St. | 9671.364 |
| 600 | 600 | 1 St. | 9671.366 |
| 800 | 600 | 1 St. | 9671.368 |
| 400 | 800 | 1 St. | 9671.384 |
| 600 | 800 | 1 St. | 9671.386 |
| 800 | 800 | 1 St. | 9671.388 |

Zusätzlich wird benötigt:

Kabeleinführungsflansche, siehe Seite 584

IP 2X, mit Belüftungsöffnung, Aufbauhöhe: 72 mm

| Für Schränke | | VE | Best.-Nr. |
|--------------|----------|-------|-----------------|
| Breite mm | Tiefe mm | | |
| 400 | 600 | 1 St. | 9671.846 |
| 600 | 600 | 1 St. | 9660.235 |
| 800 | 600 | 1 St. | 9660.245 |
| 1000 | 600 | 1 St. | 9660.255 |
| 1200 | 600 | 1 St. | 9660.265 |
| 400 | 800 | 1 St. | 9671.848 |
| 600 | 800 | 1 St. | 9659.525 |
| 800 | 800 | 1 St. | 9659.535 |
| 1000 | 800 | 1 St. | 9659.545 |
| 1200 | 800 | 1 St. | 9659.555 |