

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 507 Funktionsraumausstattung Seite 283

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
- Montage-Chassis: Stahlblech, verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Bis IP 3X, abhängig von der Beplankung

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit rechts scharnierter Tür, links offen
- Dach
- Rückwand
- Bodenbleche, dreigeteilt
- Montage-Chassis 23 x 73 mm für Schrankhöhe
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Lastschaltleistungschränke

Breite mm	VE	1000	1200	1200	Seite
Höhe mm		2000	2000	2000	
Tiefe mm		600	600	800	
Best.-Nr.	1 St.	9670.006	9670.106	9670.108	
Gewicht kg		97,0	116,0	123,0	
Zubehör					
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.235	8106.235	8108.235	534
Flex-Block Eckstücke, 100 mm	1 Satz	8100.000	8100.000	8100.000	511
Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen, für Breite	1 Satz	8100.010	8100.120	8100.120	511
Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen, für Tiefe	1 Satz	8100.600	8100.600	8100.800	511
Flex-Block Eckstücke, 200 mm	1 Satz	8200.000	8200.000	8200.000	511
Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen, für Breite	1 Satz	8200.010	8200.120	8200.120	511
Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen, für Tiefe	1 Satz	8200.600	8200.600	8200.800	511
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.000	8601.200	8601.200	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.080	514
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.000	8602.200	8602.200	513
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.080	514
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	520
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	545
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	544
Frontblenden	1 Satz	9674.340	9674.340	9674.340	290
Berührungsschutzabdeckung	1 Satz	9674.362	9674.366	-	291
Trennwand	1 St.	9674.306	9674.306	9674.308	291
Dachbleche	1 St.	9660.255	9660.265	9659.555	583