



**Systemausbau** Seite 507 **Sockel** Seite 512 **Funktionsraumausstattung** Seite 283

#### Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Frontblende: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenblech: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack

#### Farbe:

- RAL 7035

#### Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

#### Lieferumfang:

- Schrankgerüst
- Frontblende
- Dach
- Rückwand
- Bodenblech

#### Hinweis:

- Der Sammelschienenschrank steht mit dem Hauptschrank auf einem Stahlblech-Sockel, d. h. der Stahlblech-Sockel des Hauptschranks ist um 200 mm breiter auszuwählen.

#### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## Sammelschienenschränke

<b>Breite</b> mm	VE	200	200	200	Seite
<b>Höhe</b> mm		2000	2200	2000	
<b>Tiefe</b> mm		600	600	800	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>9670.206</b>	<b>9670.226</b>	<b>9670.208</b>	
Gewicht kg		34,0	36,6	37,5	
<b>Zubehör</b>					
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.235	8126.235	8108.235	534
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	545
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	544
Koppelsatz-Montageset	1 Satz	9674.196	9674.196	9674.198	288