

### Dachbleche

#### für TS

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Serierendach anderer TS Schränke.

#### Material:

– Stahlblech, 1,5 mm

#### Oberfläche:

– Strukturlack

#### Farbe:

– RAL 7035

#### IP 55, geschlossen

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
400	600	1 St.	<b>9671.646</b>
600	600	1 St.	<b>9671.666</b>
800	600	1 St.	<b>9671.686</b>
400	800	1 St.	<b>9671.648</b>
600	800	1 St.	<b>9671.668</b>
800	800	1 St.	<b>9671.688</b>

#### IP 4X

Zur Erreichung der Schutzart IP 41 ist oberhalb des Dachbleches ein Dachblech IP 55 mit 4 St. Distanzbolzen 7967.000 zu montieren.

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
400	600	1 St.	<b>9671.364</b>
600	600	1 St.	<b>9671.366</b>
800	600	1 St.	<b>9671.368</b>
400	800	1 St.	<b>9671.384</b>
600	800	1 St.	<b>9671.386</b>
800	800	1 St.	<b>9671.388</b>

#### IP 2X, mit Belüftungsöffnung, Aufbauhöhe: 72 mm, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
400	600	1 St.	<b>9671.846</b>
600	600	1 St.	<b>9660.235</b>
800	600	1 St.	<b>9660.245</b>
1000	600	1 St.	<b>9660.255</b>
1200	600	1 St.	<b>9660.265</b>
400	800	1 St.	<b>9671.848</b>
600	800	1 St.	<b>9659.525</b>
800	800	1 St.	<b>9659.535</b>
1000	800	1 St.	<b>9659.545</b>
1200	800	1 St.	<b>9659.555</b>

#### Für Kabeleinführungsflansche

Für Schränke		Benötigte Anzahl Flansche	VE	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm			
600	400	2 St.	1 St.	<b>9665.943</b>
850	400	3 St.	1 St.	<b>9665.953</b>
1100	400	4 St.	1 St.	<b>9665.963</b>
400	600	3 St.	1 St.	<b>9671.546</b>
600	600	4 St.	1 St.	<b>9665.903</b>
800	600	8 St.	1 St.	<b>9671.586</b>
850	600	6 St.	1 St.	<b>9665.913</b>
1100	600	8 St.	1 St.	<b>9665.923</b>
400	800	4 St.	1 St.	<b>9671.548</b>
600	800	8 St.	1 St.	<b>9671.568</b>
800	800	8 St.	1 St.	<b>9671.588</b>

#### Zusätzlich wird benötigt:

Kabeleinführungsflansche, siehe Seite 694



### Druckstopfen

#### für Dachbleche

Zur Umrüstung des Dachbleches IP 55 für TS Schränke zum Dachblech mit Druckentlastungsfunktion. Die Druckentlastungsfunktion ist für die Einhaltung des Personenschutzes bei der Störlichtbogensicherheit nach IEC/TR 61641 unbedingt erforderlich.

#### Material:

– Polyamid (PA 6.6)

#### Lieferumfang:

– Inkl. 2 Warnaufkleber

VE	Best.-Nr.
4 St.	<b>9674.790</b>

#### Hinweis:

- Für ein Dachblech sind 2 Druckstopfen sowie 1 Warnaufkleber erforderlich
- Die Grenzwerte zur Einhaltung der Störlichtbogensicherheit sind abhängig von dem verwendeten Sammelschienensystem

