

Hygienic Design Systemschrank



Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Gehäuse: 1,5 mm, Tür: 2,0 mm
- Verschlusseinsätze: Edelstahl
- Dichtung: Silikon konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- Montageplatte: Stahlblech

Oberfläche:

- Strichschliff Korn 400, $R_a < 0,8 \mu\text{m}$
- Montageplatte: verzinkt
- Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart IP nach DIN 40 050-9:

- IP 59 K

Lieferumfang:

- Gehäuse hinten und unten geschlossen oben und seitlich offen
- Tür
- Montageplatte

Systemschrank HD

Breite mm	VE	400	600	800	1200	Seite
Höhe mm	1 St.	1800	1800	1800	1800	
Tiefe mm	1 St.	500	500	500	500	
Best.-Nr.	1 St.	4000.485	4000.685	4000.885	4000.285	
Zubehör						
Seitenwände HD	1 Paar	4000.185	4000.185	4000.185	4000.185	11
Anreihrahmen HD	1 St.	4000.785	4000.785	4000.785	4000.785	11
Montageplatten-Zwischenstück	1 St.	4000.508	4000.508	4000.508	4000.508	11
Aufsatz mit Schräge 30° HD, seitlich offen	1 St.	4000.545 ¹⁾	4000.565	4000.585	4000.525 ¹⁾	11
Seitenteile für Aufsatz HD	1 Paar	4000.505	4000.505	4000.505	4000.505	11
Innenausbau		siehe Montage- und Betriebsanleitung				
Kabelverschraubung HD		siehe Seite 15				
Knebelgriffe mit/ohne Schließzylinder		auf Anfrage				
Untergestell HD mit Nivellierung		auf Anfrage				

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage

