

Funktionsraum-Seitenwandmodule

für innere Unterteilung

- Seitliche Trennwand für Funktionsräume, zum Einhängen in das TS Raster
- Vorbereitet zum Einhängen von Montagewinkeln für horizontale Funktionsraumteile oder Montageplatten
- Zwei TS Systemlochungen im Seitenwandmodul ermöglichen die Verwendung von weiterem TS Zubehör
- Mit den Seitenwandmodulen für reduzierte Funktionsraumtiefe und einer Hilfskonstruktion aus den TS Montageschienen 17 x 17 mm kann ein schrankübergreifender Freiraum im Seitenwandbereich, z. B. für die Durchführung eines Sammelchienensystems geschaffen werden

Material:

- Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial



Zubehör:

- Flanschplatten, siehe Seite 284
- TS Montageschienen 17 x 17 mm, siehe Seite 615
- Rahmenanschlussstück, siehe Seite 622
- T-Anschlussstück, siehe Seite 622
- Eckverbinder, siehe Seite 622

Höhe mm	Für Funktionsraumtiefe mm	Mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführungen M40	Mit vorgeprägten Ausbrüchen für Flanschplatte zur Kabeleinführung	VE	Best.-Nr.
100	425	2	-	6 St.	9673.051
150	425	-	3	6 St.	9673.055
200	425	-	3	6 St.	9673.052
100	600	2	-	6 St.	9673.061
150	600	-	3	6 St.	9673.065
200	600	-	3	6 St.	9673.062
300	600	-	3	2 St.	9673.063
400	600	-	3	2 St.	9673.064
600	600	-	9	2 St.	9673.066
100	800	2	-	6 St.	9673.081
150	800	-	3	6 St.	9673.085
200	800	-	3	6 St.	9673.082
300	800	-	3	2 St.	9673.083
400	800	-	3	2 St.	9673.084
600	800	-	9	2 St.	9673.086

Funktionsraum-Seitenwandmodule

für Kabelanschlussraum

Zur Montage eines Maxi-PLS Kabelanschluss-Schienensystems.

Material:

- Stahlblech, 2 mm

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	VE	Best.-Nr.	
		Für Schranktiefe mm	
		600	800
450	2 St.	9673.069	9673.089

Geeignet für Kabelanschluss-Schienensystem

Maxi-PLS	Polzahl		
1600/2000	3-polig	■	■
1600/2000	4-polig	■	■
3200	3-polig	■	■
3200	4-polig	-	■



Zusätzlich wird benötigt:

- Stirnhalter, siehe Seite 268



Zubehör:

- 2 Funktionsraum-Seitenwandmodule für innere Unterteilung mit Höhe 150 mm, siehe Seite 283

