

ISV Installations-Verteiler

Ausbaumodule

1 Berührungsschutz-Module

- Zur Abdeckung freier Einbauflächen
- Abdeckung plombierbar

Material:

– Abdeckung: Polystyrol (PS)

Farbe:

– RAL 7035

2 Montageplatten-Module

- Mit Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- Abdeckung plombierbar
- Mögliche Einbautiefe 105 – 140 mm

Baugröße				VE	1 Berührungsschutz		2 Montageplatte	
Breiteneinheit		Höheneinheit			Innenausbau	Best.-Nr.	Abmessung Montageplatte mm	Best.-Nr.
BE	mm	HE	mm					
1	250	1	150	1 St.	leeres Modul	9666.000	188 x 116	9666.080
1	250	2	300	1 St.		9666.010	188 x 266	9666.090
1	250	3	450	1 St.		9666.020	188 x 416	9666.100
1	250	4	600	1 St.		9666.030	188 x 566	9666.110
2	500	1	150	1 St.		9666.040	438 x 116	9666.120
2	500	2	300	1 St.		9666.050	438 x 266	9666.130
2	500	3	450	1 St.		9666.060	438 x 416	9666.140
2	500	4	600	1 St.		9666.070	438 x 566	9666.150
3	750	2	300	1 St.		9666.053	688 x 266	9666.133
3	750	3	450	1 St.		9666.063	688 x 416	9666.143
3	750	4	600	1 St.		9666.073	–	–

1 BE \triangleq 250 mm

1 HE \triangleq 150 mm



1 Gerätetragschienen-Module

- Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc.
- Tragschienen 35/15 mm
- Im 25 mm-Raster verschiebbar
- Abdeckung plombierbar

Material:

– Abdeckung: Polystyrol (PS)

Farbe:

– RAL 7035



Zubehör:

– Abdeckstreifen für Reiheneinbaugeräte-Module, siehe Seite 304

2 Reiheneinbaugeräte-Module

- Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten
- Tragschienen 35/15 mm
- Abdeckung plombierbar

Baugröße				VE	1 Gerätetragschienen		2 Reiheneinbaugeräte	
Breiteneinheit		Höheneinheit			Anzahl der Tragschienen	Best.-Nr.	Mechanischer Innenausbau ¹⁾	Best.-Nr.
BE	mm	HE	mm					
1	250	1	150	1 St.	1	9666.160	12 Teilungseinheiten (1 x 12 x 18 mm)	9666.240
1	250	2	300	1 St.	2	9666.170	24 Teilungseinheiten (2 x 12 x 18 mm)	9666.250
1	250	3	450	1 St.	3	9666.180	36 Teilungseinheiten (3 x 12 x 18 mm)	9666.260
1	250	4	600	1 St.	4	9666.190	48 Teilungseinheiten (4 x 12 x 18 mm)	9666.270
2	500	1	150	1 St.	1	9666.200	24 Teilungseinheiten (2 x 12 x 18 mm)	9666.280
2	500	2	300	1 St.	2	9666.210	48 Teilungseinheiten (4 x 12 x 18 mm)	9666.290
2	500	3	450	1 St.	3	9666.220	72 Teilungseinheiten (6 x 12 x 18 mm)	9666.300
2	500	4	600	1 St.	4	9666.230	–	–
3	750	2	300	1 St.	2	9666.213	72 Teilungseinheiten (6 x 12 x 18 mm)	9666.293
3	750	3	450	1 St.	3	9666.223	108 Teilungseinheiten (9 x 12 x 18 mm)	9666.303

1 BE \triangleq 250 mm

1 HE \triangleq 150 mm

¹⁾ Anzahl Felder x Teilungseinheiten x Breite

