

### Erdungsplatte

Zum Einbau in

- Comfort-Panel
- Optipanel
- TS
- SE
- PC

Ein Erdungskabel kann am Gewindebolzen angeschraubt und mit Erdungsbändern über Flachstecker mit 6,3 mm mit bis zu acht Bauteilen verbunden werden.

VE	Best.-Nr.
1 St.	2570.500

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial



### Zentraler Erdungspunkt

Zum Anschluss von

- Erdungsbändern
- Flachband-Erdern

am vertikalen und horizontalen Schrankprofil. Die Anschlusslasche wird über 2 Blechschrauben mit dem Schrankrahmen verbunden und sicher kontaktiert.

Der Erdanschluss erfolgt über den Gewindebolzen M8 x 20 mm.

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

VE	Best.-Nr.
1 St.	7829.200

#### Lieferumfang:

- 1 Anschlusslasche
- 2 Befestigungsschrauben zur Montage am Schrankprofil
- 2 Fächerscheiben
- 1 Mutter M8
- 1 Kontaktscheibe M8
- 1 Unterlegscheibe



### Sternpunkt zum Potenzialausgleich


#### für 8 mm Erdungsbolzen

Der Erdungsstecker dient dem einfachen Potenzialausgleich an einem 8 mm Erdungsbolzen oder in Verbindung mit dem zentralen Erdungspunkt 7829.200. Es lassen sich bis zu fünf Flachstecker (6,3 mm) an einem Erdungspunkt kontaktieren.

VE	Best.-Nr.
10 St.	7548.210

#### Lieferumfang:

- 10 Erdungsstecker
- Inkl. Befestigungsmaterial



### Komplett-Erdungssatz

#### zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS

#### Anwendungen

Nach DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm<sup>2</sup>.

Zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile auf den Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind anschlussfertig mit Steckern konfektioniert und passend abgelängt.

VE	Best.-Nr.
1 Satz	7829.150

#### Lieferumfang:

- 8 Erdungsbänder
- Inkl. zentralem Erdungspunkt und Befestigungsmaterial



### Erweiterungsset für Komplett-Erdungssatz

#### zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS

#### Anwendungen

Nach DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm<sup>2</sup>.

Zum Erweitern des Komplett-Erdungssatzes 7829.150, um zusätzliche Komponenten potenzialfrei zu halten.

Leiterlänge jeweils 300 mm.

Für 6,3 mm Flachstecker, 8 mm Erdungsbolzen oder zur Fixierung durch Kontaktscheiben und Schraube.

VE	Best.-Nr.
1 Satz	7829.152

#### Lieferumfang:

- 5 Erdungsbänder
- Inkl. Befestigungsmaterial und Kennzeichnungsschilder