

Anreih-Systeme TS 8

4 SV-TS 8 Lastschaltleistungschrnk (Höhe 2200 mm)

Breite mm	VE	1000	1200	1000	1200	Seite
Höhe mm		2200	2200	2200	2200	
Tiefe mm		600	600	800	800	
Best.-Nr. SV	1 St.	9670.026	9670.126	9670.028	9670.128	
Tür(en)		1	1	1	1	
Gewicht (kg)		102,0	122,0	109,0	129,0	


Sockel							
Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.000	8601.200	8601.000	8601.200	543
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.000	8602.200	8602.000	8602.200	543
Blenden seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.080	8601.080	544
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.080	8602.080	544
Flex-Block	siehe Seite 540						
Nivellier-Element für Sockel	siehe Seite 546						

Zusätzlich wird benötigt							
Seitenwände für Schutzart	IP 55	2 St.	8126.235	8126.235	8128.235	8128.235	567
Frontblenden oben 336 mm/ unten 136 mm für Schutzart	IP 3X	1 Satz	9674.340	9674.340	9674.340	9674.340	354
Frontblenden oben 186 mm/ unten 336 mm für Schutzart	IP 3X	1 Satz	9674.342	9674.342	9674.342	9674.342	354
Berührungsschutz Kabelangiererraum	Dachbereich	1 Satz	9674.362	9674.366	9674.364	9674.368	355
	Rückbereich	1 Satz	9674.372	9674.376	9674.372	9674.376	355
Aufnahmesatz für Leisten	Jean Müller	1 St.	9674.352	9674.352	9674.352	9674.352	354
	ABB/Siemens	1 St.	9674.358	9674.358	9674.358	9674.358	354
Trennwand für Lastschaltleistenfeld	SAS im Dachbereich	1 St.	9674.326	9674.326	9674.328	9674.328	355
	SAS im Rückbereich	1 St.	9674.325	9674.325	9674.327	9674.327	355
Anreihwinkel		4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	579
Anreihverbinder außen		6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	578

Zubehör							
Dachbleche für Schutzart/Ausführung ¹⁾	IP 2X/belüftet	1 St.	9660.255	9660.265	9659.545	9659.555	622
Dachbleche mit Druckentlastungsklappe ^{1) 2)}		1 St.	9660.955	9660.965	–	–	622
Schrankausstattung	siehe Seite 592						
Funktionsraumausstattung	siehe Seite 345						

¹⁾ Zum Austausch gegen das TS Seriendach.

²⁾ Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Rittal Italy

RITTAL S.p.A., S.P. n.
14 Rivoltana – Km 9,5
20060 Vignate (MI)
Phone: +39 (0) 2 959 301
Fax: +39 (0) 2 9536 0209
E-mail: info@rittal.it • www.rittal.it