

Sockel, komplett

Stahlblech für AE, TP Universalpult

Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.

Material:
– Stahlblech

Oberfläche:
– Lackiert

Farbe:
– RAL 7022

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungszubehör zur Montage am Schrank

100 mm hoch:

– 4 Eckstücke
– 2 Blenden vorne/hinten
– 2 Blenden seitlich

200 mm hoch:

– 4 Eckstücke
– 1 Blende vorne/hinten x 200 mm
– 2 Blenden vorne/hinten x 100 mm
– 4 Blenden seitlich

Sockel für TP Universalpult, 100 mm hoch

Für Schränke/Pulte		Sockeltiefe mm	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
600	500	450	2807.200

Sockel für AE, 200 mm hoch

Für Schränke		Sockeltiefe mm	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
600	300	279	2826.200
800	300	279	2828.200
1000	300	279	2802.200

Sockel für AE, 100 mm hoch

Für Schränke		Sockeltiefe mm	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
600	300	279	2816.200
800	300	279	2818.200
1000	300	279	2801.200

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Zubehör:

- Befestigungsbolzen, siehe Seite 516
- Bodenbefestigungslasche, siehe Seite 516

Sockel, komplett

Edelstahl für Standpulte Edelstahl

Höhe: 100 mm
Bei Bedarf können 2 Sockel übereinander montiert werden.

Material:
– Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberfläche:
– Strichschliff

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör zur Montage am Schrank
- 2 Blenden vorne/hinten
- 2 Blenden seitlich

Für Schränke/Pulte		Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm	
600	400	2865.000
800	400	2869.000
1000	400	2867.000
1200	400	2870.000



Zubehör:

- Nivellierfüße, siehe Seite 520
- Sockelblech, modular (Lochblech), siehe Seite 518

Gussfüße

Zur sicheren Aufstellung von
■ Gehäuse für Tower-PC
oder
■ anderen eigenen Aufbauten

Tiefe: 700 mm

Material:
– Aluminiumguss

Farbe:
– RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
2 St.	6902.920



Zubehör:

- Bodenbefestigung 6147.000, siehe Seite 167
- Doppel-Lenkrollen, siehe Seite 522

