

Systemleuchte LED



Anreih-Systeme TS 8 HB 34, Seite 62 System-Einzelschränke SE 8 HB 34, Seite 81 Kompaktschalterschrank AE HB 34, Seite 46

Vorteile:

- Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
- Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnet-Befestigung
- Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall

Material:

- Kunststoff
- Aluminium

Farbe:

- Gehäuse: RAL 7016

Lichtfarbe:

- 4000 K (Neutralweiß)

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

Hinweis:

- Anschlusszubehör separat bestellen
- Informationen zu länderspezifischen Ausführungen finden Sie im Internet

Best.-Nr. 2500.110 und Best.-Nr. 2500.100 lieferbar ab 1. Quartal 2017

Best.-Nr.	2500.310		2500.300		2500.210		2500.200		2500.220		2500.110		2500.100		
Leistung (Lumen)	1200		1200		900		900		900		600		400		
Länge (mm)	437		437		437		437		437		337		262		
Bewegungsmelder	■		■		–		–		–		–		–		
Bemessungs- betriebsspannung	100 – 240 V AC		■		■		■		–		■		■		
	24 V DC		–		–		–		■		–		–		
Ausstattung	Steckdose		■		–		–		–		–		–		
	90° drehbare Steckverbinder		■		■		■		■		–		–		
	Verstellung Leuchtrichtung		■		■		–		–		–		–		
	Verstellung Lichtverteilung		■		■		■		■		–		–		
Schutzklasse		II (schutzisoliert)										III (SELV)		II (schutzisoliert)	
Approbationen	UL		–		■		–		■		–		–		
	cUL		–		■		–		■		–		–		
	CCC		–		■		–		–		■		■		
	ENEC		■		■		■		■		■		■		
Montageart	Verschrauben		■		■		■		■		■		■		
	Clip-Befestigung		■		■		■		■		■		■		
	Magnet-Befestigung an Flächen (Zubehör)		–		■		–		■		■		■		
Anschluss- möglichkeiten	Einspeisung		3-polig		3-polig		3-polig		3-polig		2-polig		2-polig		
	Durchgangsverdrahtung		3-polig		3-polig		3-polig		3-polig		2-polig		2-polig		
	Türpositionsschalter (Zubehör)		–		–		■		■		■		■		
Montage- möglichkeit	Schränke mit 25 mm-Raster		Verschrauben/ Clip		direkt am Profil		direkt am Profil		direkt am Profil		direkt am Profil		–		
	AE		Verschrauben		mit Universalwinkel										

Zubehör

Universalwinkel	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Befestigungsatz Magnet	–	2500.480	–	2500.480	2500.480	2500.480	2500.480	2500.480
Türpositionsschalter	–	–	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460	2500.460
Türpositionsschalter, UL	–	–	–	2500.470	2500.470	–	–	–

Anschlusszubehör

Einspeisung, 2-polig	–	–	–	–	2500.410	2500.420	2500.420
Einspeisung, 3-polig	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400	–	–	–
Einspeisung, 3-polig, ENEC, UL	–	2500.500	–	2500.500	–	–	–
Durchgangsverdrahtung, 2-polig	–	–	–	–	2500.440	2500.450	2500.450
Durchgangsverdrahtung, 3-polig	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430	–	–	–
Durchgangsverdrahtung, 3-polig, ENEC, UL	–	2500.530	–	2500.530	–	–	–