

Montageplatten-Fixierung

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- umlaufend
- vorgezogen im Raster 25 mm

Von unten oder oben bzw. seitlich zwischen Steg und Platte einschieben und mit Schrauben sichern.

VE	Best.-Nr.
10 St.	4593.000

! Zusätzlich wird benötigt:

- Montagesteg (bei TS für innere Ebene), siehe Seite 609 oder
- System-Chassis (bei TS für innere Ebene), siehe Seite 606 oder
- Montageschienen und -Chassis, siehe Seite 610/611

Für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- oben und unten an Montageplatte
- hinten, bündig mit Schrankrahmen

Bügel hinter der Platte eindrehen und mit Schrauben sichern.

VE	Best.-Nr.
10 St.	4576.000

Einbausatz

für Montageplatten TS, SE Rücken an Rücken

Durch minimalen Abstand der beiden Montageplatten zueinander wird für beidseitige Aufbauten eine maximale Tiefe erreicht.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Hinweis:

Aufbautiefe vorn und hinten, bei mittigem Einbau = (Schranktiefe -48 mm) : 2

Beispiel:

8806.521 = Tiefe 600 mm

Aufbautiefe = 2 x 276 mm

VE	Best.-Nr.
1 Satz	8800.280

